

Pohyblivé dorazy • otočné

EH 1705.




Popis produktu

- Může být namontován na obou stranách upínače na určených místech.
- Upevňovací závit M8.
- Přednastavitelná pozice 3. osy obrobku s možností její fixace.
- Doraz může být po upnutí obrobku odklopen stranou. Tím se může obrobit i původně opřená strana obrobku (přesnost opakovaného upnutí: $\pm 0,01$).

Materiál

- Ocel, bryněvaná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

b		l ₁	l ₂	Rozměry		l ₄ min.	l ₄ max.	[g]	Obj. č.
min.	max.			l ₃ min.	l ₃ max.				
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.