

## Pohyblivé dorazy

EH 1705.




## Popis produktu

- Může být namontován na obou stranách upínače na určených místech.
- Upevňovací závit M8.
- Možnost montáže s různými pevnými rozměry.
- Přednastavitelná pozice 3. osy obrobku.

## Materiál

- Ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

b		Rozměry				[g]	Obj. č.
min.	max.	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		
27	59	34	31	27	19	417	1705.110

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.