

## Momentové klíče

EH 1705.




### Popis produktu

- Nastavitelný na 10 - 60 Nm

### Materiál

- Ocel, zušlechtěná

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry l [mm]	AK (Čtyřhranný pohon) [palec]	 [g]	Obj. č.
305	3/8	577	1705.200

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.