

## Upínací desky • polotovar EH 1912.



### Popis produktu

#### Materiál


- Šedá litina GG

#### Další informace


#### Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

$b_1 \times l_1$	Rozměry [mm]	$h$ +0,3	 [kg]	Obj. č.
400 x 400		40,3	45	<a href="#">1912.210</a>
400 x 500		40,3	57	<a href="#">1912.310</a>
500 x 500		40,3	71	<a href="#">1912.410</a>
500 x 630		50,3	112	<a href="#">1912.510</a>
630 x 630		50,3	142	<a href="#">1912.610</a>

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.