

Upínací desky • s fixačními otvory EH 1912.



Popis produktu

Materiál


- Šedá litina GG

Další informace


Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

$b_1 \times l_1$	Rozměry			Obj. č.
	h	a		
	[mm]	$\pm 0,013$	[kg]	
400 x 400	40±0,02	150	45	1912.220
400 x 500	40±0,02	150	57	1912.320
500 x 500	40±0,02	200	71	1912.420
500 x 630	50±0,03	200	112	1912.520
630 x 630	50±0,03	200	141	1912.620

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.