

## Zajišťovací kolíky mini • s boční montáží

EH 22110.



### Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory. Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

### Materiál

#### Příruba

- Zinkový tlakový odlitek, zinkováno

#### Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

#### Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

### Obsluha


U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

### Další informace

### Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry													Síla pružiny <sup>1)</sup>		🌡️		🏭	Obj. č.	
d <sub>1</sub> h9	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	k	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s	F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]	min.	max.			[°C]
[mm]																			
<b>bez aretace – obrázek 1</b>																			
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	23	22110.1205	
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	22110.1210	
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1215	
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	40	22110.1220	
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1225	
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	41	22110.1230	
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	94	22110.1235	
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	98	22110.1240	
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	96	22110.1245	
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	90	22110.1250	

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

d <sub>1</sub> h9	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Rozměry						Síla pružiny <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Obj. č.							
						d <sub>4</sub>	k	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]									
[mm]																			[N]		[°C]		[g]	
<b>s aretací – obrázek 2</b>																								
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	22	<a href="#">22110.1305</a>						
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	23	<a href="#">22110.1310</a>						
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	<a href="#">22110.1315</a>						
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	<a href="#">22110.1320</a>						
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	38	<a href="#">22110.1325</a>						
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	39	<a href="#">22110.1330</a>						
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	93	<a href="#">22110.1335</a>						
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	97	<a href="#">22110.1340</a>						
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	95	<a href="#">22110.1345</a>						
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	101	<a href="#">22110.1350</a>						

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.