

## Zajišťovací kolíky • pro tenkostěnné díly

EH 22120.



### Popis produktu

Zajišťovací kolíky pro tenkostěnné díly s průchozí dírou.

#### Materiál

##### Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

##### Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

##### Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

#### Montáž

Pomocí upevňovacího pouzdra se dají zajišťovací kolíky montovat na díly s tloušťkou stěny 1-5 mm.

#### Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a zajistí pootočením o 90° do zářezu. V závislosti na potřebné pracovní délce čepu se dá jeho zdvih zvolit.

#### Další informace


#### Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

#### Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

### Informace pro objednání


Rozměry								SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	Síla pružiny <sup>1)</sup>		min. max.		Obj. č.	
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s	[mm]	[mm]	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]	[g]		
-0,02 -0,05				[mm]						[N]					
<b>bez aretace – obrázek 1</b>															
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	<a href="#">22120.0266</a>
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	40	<a href="#">22120.0267</a>
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	63	<a href="#">22120.0268</a>
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	63	<a href="#">22120.0269</a>
<b>s aretací – obrázek 2</b>															
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	<a href="#">22120.0286</a>
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	<a href="#">22120.0287</a>
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	61	<a href="#">22120.0288</a>
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	62	<a href="#">22120.0289</a>

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příslušenství

	 [g]	Obj. č.
<b>Prstencový klíč, plochý</b>		
	26	22120.0299

### Příklad použití



### Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.