

Boční odpružené kolíky • s pružnou planžetou EH 22160.



Popis produktu

Boční odpružený kolík s pružnou planžetou umožňuje snadné a jisté polohování obrobku nebo jiného dílu proti dorazům před samotným upnutím, např. v nástrojárnách. Oboustranné provedení umožňuje sériové upnutí. Upnutím pod h_1 vzniká přítlačný efekt.

Materiál


Pružný element

- Nerez

Základní těleso

- Ocel, černá

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry														Zdvih s	Pro šroub	Síla pružiny F max. ¹⁾ ~	max. [°C]	[g]	Obj. č.
l_1 ± 1	l_2	l_3	l_4	l_5	b_1 $\pm 0,5$	b_2	b_3 ~	h_1	h_2 ± 1	h_3	R	[mm]	[mm]						
jednostranné – obrázek 1																			
55	40	20	10	6,6	20	8	22,5	28,5	43,0	10	22,5	1,5	M 6	55	250	127	22160.0006		
72	50	23	12	13,5	25	6	29,0	40,5	61,5	15	32,8	1,5	M12	170	250	251	22160.0012		
oboustranné – obrázek 2																			
55	40	20	10	6,6	20	8	25,0	28,5	42,5	10	22,5	1,5	M 6	55	250	128	22160.0206		
72	50	23	12	13,5	25	6	33,5	40,5	61,5	15	32,8	1,5	M12	170	250	256	22160.0212		

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.