

## Závěsná oka • samojistná, s rukojetí

EH 22351.



### Popis produktu

Nosný prvek může být univerzálně použit při ruční manipulaci u transportu obrobků, přípravků, reprosoustav, zásobníků atd.

Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto je vhodný i do vnějšího prostředí. Vysoce pevný, tvrzený, proto je extrémně zatížitelný.

### Materiál

#### Čepová část

- Nerez 1.4542, tvrzená

#### Držadlo

- Hliník, modrý elox

#### Tlačítko

- Hliník, modrý elox

#### Pružina

- Nerez

### Montáž

Pro použití postačí díry H11.

#### Montáž:

1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
2. Vložte čep.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).

#### Demontáž:

1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
2. Vyjměte čep.
3. Uvolněte tlačítko.

### Obsluha

Ke každému závěsnému oku je dodán návod k obsluze. Tento dokument je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

### Další informace


#### Příslušenství

Jako příslušenství nabízíme odpovídající pouzdra pro  $d_1 = 8, 10$  a  $12$ .

#### Další produkty

- Pouzdra, pro závěsná oka
- Pouzdra, plochá, pro závěsná oka
- Pouzdra s utěsněním, plochá, pro závěsná oka


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub> -0,04 -0,08	l <sub>1</sub> +0,6	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Rozměry						Nosnost F <sub>1</sub>  [N]	Montážní otvor H11  [mm]	🌡️ max.  [°C]	📦  [g]	Obj. č.
				d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> min.	l <sub>2</sub> ±0,5	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>					
<b>8,0</b>	<b>35</b>	9,35	21,5	14	9,85	8,75	18,7	36,0	100	500	8,0	250	136	<a href="#">22351.0005</a>
<b>8,3</b>	<b>35</b>	9,65	21,5	14	10,05	8,75	18,7	36,0	100	500	8,3	250	142	<a href="#">22351.0010</a>
<b>10,0</b>	<b>50</b>	11,70	21,5	14	12,20	10,20	18,7	36,5	100	500	10,0	250	154	<a href="#">22351.0015</a>
<b>12,0</b>	<b>50</b>	14,20	21,5	14	14,70	11,00	18,7	36,5	100	500	12,0	250	177	<a href="#">22351.0020</a>

### Příklad použití



### Shoda

#### Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.