

Čepy s kuličkami • samojistné, se standardním držadlem, titan EH 22390.



Popis produktu

Čepy s kuličkami z titanu vykazují pozitivní materiálové vlastnosti:

- O 40 % nižší hmotnost oproti ocelové variantě.
- Absolutní odolnost proti korozi.

Titanové provedení má uplatnění např. u lehkých konstrukcí, v chemické výrobě a u dílů v kontaktu s mořskou vodou.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Kompaktní provedení se standardním držadlem.

Materiál

Čepová část

- Titan

Koule

- Keramika

Pružina

- Materiál odolný korozi

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty

- Čepy s kuličkami, samojistné, se standardním držadlem
- Lanka

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

d ₁		Rozměry				Montážní otvor H11	Pevnost ve stříhu, ve dvou průřezích ¹⁾	max.		Obj. č.
-0,04	+0,6	d ₂	d ₃	l ₂ ±1	l ₃		min.	[°C]	[g]	
		[mm]				[mm]	[kN]			
6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	6,6	22390.0022
6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	7,7	22390.0024
6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	8,8	22390.0026
6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	9,9	22390.0028
6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	11,0	22390.0030
8	20	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	18,0	22390.0034
8	30	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	20,0	22390.0036
8	40	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	23,0	22390.0038
8	50	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	25,0	22390.0040
10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	43	400	22,0	22390.0044
10	30	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	25,0	22390.0046
10	40	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	29,0	22390.0048
10	50	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	32,0	22390.0050
10	60	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	35,0	22390.0052

¹⁾ Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141 (stanovená zkouškami)

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.