

## Čepy s kuličkami • samojistné, se standardním držadlem, titan EH 22390.



### Popis produktu

Čepy s kuličkami z titanu vykazují pozitivní materiálové vlastnosti:

- O 40 % nižší hmotnost oproti ocelové variantě.
- Absolutní odolnost proti korozi.

Titanové provedení má uplatnění např. u lehkých konstrukcí, v chemické výrobě a u dílů v kontaktu s mořskou vodou.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Kompaktní design se standardním držadlem.

### Materiál

#### Čepová část

- Titan

#### Koule

- Keramika

#### Pružina

- Materiál odolný korozi

### Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

#### Další produkty

- Čepy s kuličkami, samojistné, se standardním držadlem
- Lanka

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Rozměry						Montážní otvor H11	Pevnost ve stříhu, ve dvou průřezích <sup>1)</sup> min.	max. °C	g	Obj. č.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
-0,04 -0,08	+0,6			±1		[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	6,6	<a href="#">22390.0022</a>
6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	7,7	<a href="#">22390.0024</a>
6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	8,8	<a href="#">22390.0026</a>
6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	9,9	<a href="#">22390.0028</a>
6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	11,0	<a href="#">22390.0030</a>
8	20	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	18,0	<a href="#">22390.0034</a>
8	30	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	20,0	<a href="#">22390.0036</a>
8	40	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	23,0	<a href="#">22390.0038</a>
8	50	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	25,0	<a href="#">22390.0040</a>
10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	43	400	22,0	<a href="#">22390.0044</a>
10	30	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	25,0	<a href="#">22390.0046</a>
10	40	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	29,0	<a href="#">22390.0048</a>
10	50	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	32,0	<a href="#">22390.0050</a>
10	60	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	35,0	<a href="#">22390.0052</a>

<sup>1)</sup> Pevnost ve stříhu odpovídající DIN 50141 (stanovená zkouškami)

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.