

Stavitelné nohy • tlumicí

EH 22594.



Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. Stavitelné nohy s pryžovou základnou mají tlumicí a protihlukový účinek a zamezují poškození povrchu.

Materiál

Základní těleso

- NBR

Šroub

- Ocel, zinkovaná

Kotouč


- Ocel, zinkovaná

Další informace

Další produkty

- Gumové dorazy, válcové
- Gumové dorazy, parabolické
- Gumové dorazy, tvar komolého kužele

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l	Rozměry				SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]	min. max.		Obj. č.
		d ₂	h ₁	h ₂	[mm]			[°C]	[g]	
19	30	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	12	22594.0005
19	45	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	14	22594.0010
25	30	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	18	22594.0015
25	45	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	21	22594.0020
32	40	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	37	22594.0025
32	65	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	44	22594.0030
38	40	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	50	22594.0035
38	65	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	58	22594.0040
50	45	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	98	22594.0045
50	70	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	111	22594.0050
64	45	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	165	22594.0055
64	70	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	177	22594.0060

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.