

## Stavitelné nohy • tlumící

EH 22594.



### Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. Stavitelné nohy s pryžovou základnou mají tlumící a protihlukový účinek a zamezují poškození povrchu.

### Materiál

#### Základní těleso

- NBR

#### Šroub

- Ocel, zinkovaná

#### Kotouč


- Ocel, zinkovaná

### Další informace

#### Další produkty

- Gumové dorazy, válcové
- Gumové dorazy, parabolické
- Gumové dorazy, tvar komolého kužele

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	l	Rozměry				SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]	min. max.		Obj. č.
		d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]			[°C]	[g]	
19	30	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	12	<a href="#">22594.0005</a>
19	45	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	14	<a href="#">22594.0010</a>
25	30	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	18	<a href="#">22594.0015</a>
25	45	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	21	<a href="#">22594.0020</a>
32	40	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	37	<a href="#">22594.0025</a>
32	65	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	44	<a href="#">22594.0030</a>
38	40	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	50	<a href="#">22594.0035</a>
38	65	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	58	<a href="#">22594.0040</a>
50	45	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	98	<a href="#">22594.0045</a>
50	70	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	111	<a href="#">22594.0050</a>
64	45	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	165	<a href="#">22594.0055</a>
64	70	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	177	<a href="#">22594.0060</a>

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.