

Podpěry · DIN 6321 EH 22630.



Popis produktu

Podpěry podle DIN 6321 (provedení A) lze použít jako podpěry obrobků, ale také jako dorazy nebo nohy.
Dosedací plocha podpěry bez středu.

Materiál


- Nástrojová ocel, tvrzená, broušená

Další informace

Další produkty

- Podpěry, částečně dle DIN 6321 (stará norma)

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry				Montážní otvor		Obj. č.
d ₁ g6	l ₁ h9	d ₂ n6	l ₂	D ₁ H7	[g]	
[mm]						
podpěra, DIN 6321 provedení A, tolerance l ₁ = h9						
6	5	4	6	4	1,8	22630.0011
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012
16	8	8	12	8	17,0	22630.0013
25	10	12	18	12	53,0	22630.0014

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.