

Podpěry • nastavitelné EH 22690.



Popis produktu

Podpěry nastavitelné s tvrzeným povrchem lze použít jako podpěry a dorazy.

Materiál


Podpěry

- Zušlechtěná ocel, tvrzená, pevnost 10.9, bryňovaná / dosedací plocha indukčně tvrzená



Matice

- Zušlechtěná ocel, tvrzená, pevnost 8.8 (ISO 4035), bryňovaná


Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Informace pro objednání

d	l ₁ ±1,5	Rozměry			SW [mm]	[g]	Obj. č.
		l ₂ ±1,5	l ₃ min.	e			
[mm]							
dosedací plocha kulová – obrázek 1							
M 6	20	23,5	19,0	11,5	10	6,7	22690.0606
M 8	25	30,0	21,0	14,5	13	15,0	22690.0608
M10	30	36,0	25,5	19,6	17	31,0	22690.0610
M12	35	42,0	29,7	21,9	19	48,0	22690.0612
M16	40	49,5	34,0	27,7	24	102,0	22690.0616
M20	45	57,0	37,0	34,6	30	187,0	22690.0620
M24	50	64,0	40,0	41,6	36	309,0	22690.0624
dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2							
M 6	20	23,5	19,0	11,5	10	6,7	22690.0626
M 8	25	30,0	21,0	14,5	13	16,0	22690.0628
M10	30	36,0	25,5	19,6	17	31,0	22690.0630
M12	35	42,0	29,7	21,9	19	49,0	22690.0632
M16	40	49,5	34,0	27,7	24	102,0	22690.0636
M20	45	57,0	37,0	34,6	30	184,0	22690.0640
M24	50	64,0	40,0	41,6	36	308,0	22690.0644

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.