

## Opěrky výkyvné • s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy

### EH 22731.



#### Popis produktu

Obzvláště vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů. Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpríčení v šikmé poloze.

#### Materiál

##### Pružný element

- Termoplast PUR


##### Koule

- Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

##### Tělo

- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
- Nerez 1.4057, zušlechtěná


#### Výkres s rozměry



#### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	[g]	Obj. č.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
<b>s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22731.0362</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22731.0363</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	<a href="#">22731.0378</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22731.0379</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	<a href="#">22731.0380</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22731.0381</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	<a href="#">22731.0382</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	<a href="#">22731.0383</a>
<b>s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22731.0390</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22731.0392</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	<a href="#">22731.0394</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22731.0396</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	<a href="#">22731.0398</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22731.0399</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	<a href="#">22731.0400</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	<a href="#">22731.0401</a>

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.