

Kontrolní jednotky · pro senzory polohy, pneumatické

EH 22800.



Popis produktu

Kontrolní jednotka se propojí se senzory polohy (EH 22800.).
Dynamický senzor tlaku vzduchu ve spojení se senzory polohy umožňuje snímání správné polohy obrobku.

Materiál


Plášť
• plast

Další informace

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Provozní tlak [bar]	[g]	Obj. č.
Dynamický senzor tlaku vzduchu s LCD-displejem, přípojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm, analogový a digitální výstupní signály		
0 – 10	162	22800.0701

Příslušenství

	L [mm]	D [mm]	🔩 [g]	Obj. č.
kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládacím / sběrníkovým systémem, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)				
	2000	-	84,0	22800.0702
rámeček pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)				
	-	-	26,0	22800.0703
napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12				
	1500	-	100,0	22800.0704
regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit				
	-	-	22,0	22800.0710
spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)				
	-	-	17,0	22800.0711
vzduchová hadice, Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm				
	-	-	4,7	22800.0713
T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm				
	-	-	7,6	22800.0714
Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm				
				

Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.