

Podložky • DIN 6340 zušlechtěné EH 23060.




Popis produktu

Zušlechtěné podložky (podložky) jsou vyrobeny dle DIN 6340.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, ražená, strojně rovnaná, fosfátovaná

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

d ₁	Rozměry		s	Pro šrouby [mm]	[g]	Obj. č.
	d ₂ [mm]					
6,4	17		3	M 6	3,8	23060.0006
8,4	23		4	M 8	9,8	23060.0008
10,5	28		4	M10	15,0	23060.0010
13,0	35		5	M12	28,0	23060.0012
15,0	40		5	M14	40,0	23060.0014 ¹⁾
17,0	45		6	M16	55,0	23060.0016
19,0	45		6	M18	53,0	23060.0018 ¹⁾
21,0	50		6	M20	65,0	23060.0020
23,0	50		8	M22	86,0	23060.0022 ¹⁾
25,0	60		8	M24	122,0	23060.0024
31,0	68		10	M30	199,0	23060.0030
38,0	80		12	M36	360,0	23060.0036 ¹⁾

¹⁾ Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.