

Podložky • přesné EH 23060.




Popis produktu

Podložky přesné se dodávají s tolerancí rovnoběžnosti 0,05 mm.

Materiál

- Zušlechtná ocel, kalená, brynýrovaná
- Nerez 1.4305


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	Rozměry		s	Pro šrouby [mm]	[g]	Obj. č.
	d ₂	[mm]				
Zušlechtná ocel						
5,3	13		3	M 5	2,5	23060.0105
6,4	17		3	M 6	4,6	23060.0106
8,4	24		4	M 8	12,0	23060.0108
10,5	30		4	M10	19,0	23060.0110
13,0	36		5	M12	34,0	23060.0113
17,0	45		5	M16	52,0	23060.0117
Nerez						
3,2	8		2	M 3	0,7	23060.0153
4,2	12		2	M 4	1,5	23060.0154
5,3	13		3	M 5	2,5	23060.0155
6,4	17		3	M 6	4,6	23060.0156
8,4	24		4	M 8	12,0	23060.0158
10,5	30		4	M10	19,0	23060.0160
13,0	36		5	M12	34,0	23060.0163
17,0	45		5	M16	52,0	23060.0167

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.