

## Prodlužovací matice • (výška 3 d)

EH 23090.



### Popis produktu

Prodlužovací matice jsou ve srovnání se šestihrannou maticí dle DIN 6330 prodloužené a jsou vhodné zejména jako spojovací kusy pro závrtné šrouby.

### Materiál


- Zušlechťená ocel, pevnost 10, fosfátovaná

### Další informace

### Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha -  
Technická data -


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d	Rozměry			[g]	Obj. č.
	e	m	s		
		[mm]			
M 6	11,5	18	10	8,7	<a href="#">23090.0006</a>
M 8	15,0	24	13	19,0	<a href="#">23090.0008</a>
M10	18,5	30	16	35,0	<a href="#">23090.0010</a>
M12	20,8	36	18	50,0	<a href="#">23090.0012</a>
M14	24,2	42	21	79,0	<a href="#">23090.0014</a>
M16	27,7	48	24	119,0	<a href="#">23090.0016</a>
M20	34,6	60	30	228,0	<a href="#">23090.0020</a>
M24	41,6	72	36	403,0	<a href="#">23090.0024</a>
M30	53,1	90	46	819,0	<a href="#">23090.0030</a>
M36	63,5	108	55	1386,0	<a href="#">23090.0036</a>

Příklad použití



Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.