

Unášecí kameny • DIN 2079

EH 23100.




Popis produktu

Tyto unášecí kameny jsou vyrobeny podle DIN 2079.

Materiál

- Legovaná ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Vřetenová hlava č.	Rozměry							Pro šrouby ISO 4762	[g]	Obj. č.
	k	b ₂ h5	d ₇	d ₈	g	h	l ₅ ±0,1			
pro vřetenové hlavy č.30 až 60, provedení A – obrázek 1										
30	16,5	15,9	6,4	10,4	6,2	16,0	–	M 6 x 16	26	23100.0030
40	19,5	15,9	6,4	10,4	6,2	16,0	–	M 6 x 16	32	23100.0040
45	19,5	19,0	8,4	13,5	8,3	19,0	–	M 8 x 20	40	23100.0045
50 – 55	26,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	–	M12 x 25	88	23100.0050
60	45,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	–	M12 x 25	181	23100.0060
pro vřetenové hlavy č.60, provedení B – obrázek 2										
60	45,5	25,4	13,0	19,0	12,3	25,0	–	M12 x 25	140	23100.0160
pro vřetenové hlavy č.30 až 50, provedení C – obrázek 3										
30	13,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	5,5	M 6 x 25	32	23100.0230
40	16,5	15,9	6,4	10,4	6,2	24,5	7,0	M 6 x 25	40	23100.0240
45	17,5	19,0	8,4	13,5	10,0	26,0	7,5	M 8 x 25	48	23100.0245
50	24,0	25,4	13,0	19,0	12,3	29,0	11,0	M12 x 30	90	23100.0250

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.