

T-kameny pevné EH 23110.



Popis produktu

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole stroje s T-drážkami dle DIN 650.

Materiál


- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená

Další informace


Odkazy

Pro velikost 20 - viz. 23130.0020.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]	Pro šrouby ISO 4762 [mm]	 [g]	Obj. č.
velikost 10-12 – obrázek 1			
10	M6	19	23110.0010
12	M6	20	23110.0012
velikost 14-18 – obrázek 2			
14	M6	28	23110.0014
16	M6	30	23110.0016
18	M6	32	23110.0018
velikost 22-36 – obrázek 3			
22	M6	58	23110.0022
24	M6	63	23110.0024
28	M6	68	23110.0028
36	M6	81	23110.0036

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.