

Kameny volné • DIN 6323

EH 23120.




Popis produktu

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole s T-drážkami dle DIN 650. Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

Materiál

- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky Přípravek b_1 h_6 [mm]	Velikost T-drážky Stroj b_2 h_6 [mm]	Rozměry					[g]	Obj. č.
		h_1	h_2	h_3	h_4	l		
provedení A, $b_1 > b_2$ – obrázek 1								
12	10	12,0	3,6	–	–	20	20	23120.0010
20	12	14,0	5,5	–	–	32	52	23120.0012
20	14	14,0	5,5	–	–	32	56	23120.0014
20	16	14,0	5,5	–	–	32	61	23120.0016
20	18	14,0	5,5	–	–	32	65	23120.0018
provedení B, $b_1 = b_2$ – obrázek 2								
12	12	28,6	–	5,5	9	20	45	23120.0011
20	20	45,5	–	7,0	16	32	199	23120.0020
provedení C, $b_1 < b_2$ – obrázek 3								
20	22	50,5	–	7,0	18	40	305	23120.0022
20	28	61,5	–	7,0	24	40	472	23120.0028
20	36	76,5	–	7,0	30	50	952	23120.0036

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.