

## Kameny volné • DIN 6323

EH 23120.




### Popis produktu

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole stroje s T-drážkami dle DIN 650. Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

### Materiál

- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky Přípravek $b_1$ $h_6$ [mm]	Velikost T-drážky Stroj $b_2$ $h_6$ [mm]	Rozměry					[g]	Obj. č.
		$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l$		
<b>provedení A, <math>b_1 &gt; b_2</math> – obrázek 1</b>								
12	10	12,0	3,6	–	–	20	20	23120.0010
20	12	14,0	5,5	–	–	32	52	23120.0012
20	14	14,0	5,5	–	–	32	56	23120.0014
20	16	14,0	5,5	–	–	32	61	23120.0016
20	18	14,0	5,5	–	–	32	65	23120.0018
<b>provedení B, <math>b_1 = b_2</math> – obrázek 2</b>								
12	12	28,6	–	5,5	9	20	45	23120.0011
20	20	45,5	–	7,0	16	32	199	23120.0020
<b>provedení C, <math>b_1 &lt; b_2</math> – obrázek 3</b>								
20	22	50,5	–	7,0	18	40	305	23120.0022
20	28	61,5	–	7,0	24	40	472	23120.0028
20	36	76,5	–	7,0	30	50	952	23120.0036

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.