

Krytky • pro klínový upínací segment EH 23250.



Popis produktu

Chrání před poškozením třískami a nečistotami.


Materiál

- Ocel


Montáž

Krytka se montuje pod klínový upínací segment.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1	Pro šroub	Rozměry b_1 [mm]	h_1	l_1	pro klínový upínací segment	 [g]	Obj. č.
9	M 8	24	16,2	34	23250.0008/.0048/.0158	12	23250.0408
13	M12	38	22,1	44	23250.0012/.0052/.0142/.0162	26	23250.0412

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.