


Adaptéry pro klínové rozpěrné upínače · pro upínací lišty

EH 23250.




Popis produktu

S adaptérem mohou být všechny klínové rozpěrné upínače M8-M12 montovány na upínací lišty. Adaptér pro velikost M8 navíc obsahuje jištění proti přetočení.

Materiál

- Nástrojová ocel


Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

	 [g]	Obj. č.
obrázek 1	153	23250.0530
obrázek 2	105	23250.0531

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.