

Meziválce EH 23310.



Popis produktu

Meziválce mohou být použity ke zvětšení upínací výšky horního upínače EH 23310. Dále se mohou kombinovat s nastavitelnými podpěrami (EH 22680.), čípky (EH 22690.) a výkyvnými opěrkami (EH 22730. - EH 22741.).

Materiál


- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená

Další informace

Další produkty


- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Podpěry, kolíkové
- Čípky
- Podpěry, nastavitelné
- Opěrky výkyvné
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná
- Opěrky výkyvné, se samostatným vracením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, rýhovaná a se samostatným vracením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, nastavitelné
- Opěrky výkyvné, nastavitelné se samostatným vracením do výchozí polohy

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

d ₁ -0,1	l ₁	Rozměry			SW [mm]	[g]	Obj. č.
		d ₂	l ₂	l ₃			
[mm]							
obrázek 1							
25	20±0,01	M 8	10	-	22	75	23310.0125
25	40±0,01	M 8	20	-	22	150	23310.0126
25	80±0,01	M 8	20	-	22	306	23310.0127
32	35±0,01	M10	20	-	27	202	23310.0130
32	70±0,01	M10	20	-	27	411	23310.0132
32	140±0,01	M10	20	-	27	848	23310.0134
40	35±0,01	M12	20	-	36	336	23310.0140
40	70±0,01	M12	20	-	36	673	23310.0141
40	140±0,01	M12	20	-	36	1366	23310.0142
40	35±0,01	M16	20	-	36	331	23310.0145
40	70±0,01	M16	20	-	36	663	23310.0146

d ₁ -0,1	Rozměry				SW [mm]	 [g]	Obj. č.
	l ₁	d ₂	l ₂	l ₃			
	[mm]						
40	140±0,01	M16	20	–	36	1330	23310.0147
60	35±0,01	M12	20	–	55	765	23310.0160
60	70±0,01	M12	20	–	55	1533	23310.0161
60	140±0,01	M12	20	–	55	3096	23310.0162
60	35±0,01	M16	20	–	55	763	23310.0165
60	70±0,01	M16	20	–	55	1522	23310.0166
60	140±0,01	M16	20	–	55	3056	23310.0167
60	50±0,01	M20	20	–	55	1087	23310.0170
60	100±0,01	M20	20	–	55	2130	23310.0171
60	200±0,01	M20	20	–	55	4335	23310.0172
70	50±0,01	M24	25	–	65	1361	23310.0241
70	100±0,01	M24	25	–	65	2721	23310.0242
obrázek 2							
90	200±0,02	M24	35	50	65	8860	23310.0243
90	300±0,02	M24	35	50	65	13820	23310.0244

Příklad použití





Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.