


Vodorovné rychloupínače • s vodorovnou nohou

EH 23330.



Popis produktu

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Rychle přestavitelné přítlačné šrouby jsou opatřeny zajištěním proti ztrátě.

Materiál

Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- Nerez

Nýty

- Nerez
- Ocel

Držadlo

- plast

Přítlačný šroub

- Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná
- Nerez

Tlačná krytka


- Pryž, černá

Další informace

Odkazy

Náhradní přítlačné šrouby jsou dostupné v e-shopu jako příslušenství.




Výkres s rozměry




Informace pro objednání


Velikos	Přítlačný šroub	Rozměry																		Přidrzná síla		α	minmax	Obj. č.								
		d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min. max.	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈				F ₁	F ₂	[kN]	[°C]	[g]			
Ocel																																
1	M 4 x 25	4,6	-	25,0	4	16,0	-	23,0	34	14,5	7,5	-5,5	0,0	79	28	5,5	9,0	25,5	6,3	11,5	-	15,5	-	0,25	0,4	90°	-10	80	38	23330.1001		
2	M 5 x 30	5,2	-	34,0	5	18,0	-	21,5	-	30,0	49	19,0	10,0	-3,0	2,5	120	42	8,0	18,7	34,0	5,5	13,0	-	14,5	-	0,80	1,1	90°	-10	80	112	23330.1002
3	M 6 x 35	5,6	5,6	42,0	6	19,5	-	29,5	28,5	45,0	68	24,0	13,2	-1,5	5,0	162	64	16,0	32,0	38,0	6,0	26,0	12,7	1,00	1,2	90°	-10	80	190	23330.1003		
4	M 8 x 45	6,5	5,1	45,5	8	22,0	-	31,8	31,6	48,5	86	32,0	15,0	-2,0	9,0	206	73	14,0	38,0	50,0	7,0	25,7	13,0	1,80	2,5	90°	-10	80	337	23330.1004		
5	M 8 x 65	8,5	8,5	58,0	10	29,0	-	43,0	43,0	75,0	126	45,0	20,0	-4,0	24,0	287	113	27,0	63,0	57,0	8,0	41,0	20,5	2,00	3,0	90°	-10	80	726	23330.1005		
6	M12 x 80	8,5	-	58,0	10	41,5	-	73,0	128	46,0	25,0	1,7	25,0	321	123	16,0	78,0	77,0	12,5	41,5	-	3,00	5,0	90°	-10	80	1112	23330.1006				
Nerez																																
2	M 5 x 30	5,2	-	34,0	5	18,0	-	21,5	-	30,0	49	19,0	10,0	-3,0	2,5	120	42	8,0	18,7	34,0	5,5	13,0	-	14,5	-	0,80	1,1	90°	-10	80	113	23330.1502
3	M 6 x 35	5,6	5,6	42,0	6	19,5	-	29,5	28,5	45,0	68	24,0	13,2	-1,5	5,0	162	64	16,0	32,0	38,0	6,0	26,0	12,7	1,00	1,2	90°	-10	80	189	23330.1503		
4	M 8 x 45	6,5	5,1	45,5	8	22,0	-	31,8	31,6	48,5	86	32,0	15,0	-2,0	9,0	206	73	14,0	38,0	50,0	7,0	25,7	13,0	1,80	2,5	90°	-10	80	341	23330.1504		
5	M 8 x 65	8,5	8,5	58,0	10	29,0	-	43,0	43,0	75,0	126	45,0	20,0	-4,0	24,0	287	113	27,0	63,0	57,0	8,0	41,0	20,5	2,00	3,0	90°	-10	80	744	23330.1505		

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	 [g]	Obj. č.
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Ocel			
	M 4 x 25	6,2	23330.9001
	M 5 x 30	11,0	23330.9002
	M 6 x 35	16,0	23330.9003
	M 8 x 45	38,0	23330.9005
	M 8 x 65	57,0	23330.9006
	M12 x 80	147,0	23330.9007
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače), Nerez			
	M 5 x 30	11,0	23330.9502
	M 6 x 35	16,0	23330.9503
	M 8 x 45	38,0	23330.9504
	M 8 x 65	57,0	23330.9505

Příklad použití





Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.