

## Upínky rovné • krátké EH 23700.




### Popis produktu

#### Materiál

- Zušlechťená ocel, kalená, bryňovaná


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry										Obj. č.
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	a	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[g]	
12,5	110	20	35	M12	M10	21,5	11,5	82	370	<a href="#">23700.0022</a>
17,0	142	30	40	M16	M12	28,0	15,0	107	781	<a href="#">23700.0026</a>

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.