

Trubková držadla  
EH 24321.

## Popis produktu

Trubková držadla se používají např. na dveřích stroje. Trubková držadla jsou vyrobená z hliníku a vyznačují se ergonomickou a robustní konstrukcí a moderním designem. Toto provedení je vybaveno šikmými nožičkami.

## Materiál

## Držadlo

- Hliník, eloxovaný
- Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

## Rukojeť

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

## Vičko

- Plast, světle šedá

## Montáž


Montáž ze zadní strany.

## Další informace

## Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,25 | a  | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | Rozměry        |      |      | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub><br>min. | l <sub>2</sub> | [g]        | Obj. č. |
|----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|---------|
|                |                         |    |                |                | b <sub>3</sub> | [mm] | [mm] |                |                |                |                        |                |            |         |
| stříbrná       |                         |    |                |                |                |      |      |                |                |                |                        |                |            |         |
| 20             | 180                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6   | 42   | 42             | 54             | 12             | 192                    | 244            | 24321.0005 |         |
| 20             | 200                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6   | 42   | 42             | 54             | 12             | 212                    | 244            | 24321.0010 |         |
| 20             | 250                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6   | 42   | 42             | 54             | 12             | 262                    | 265            | 24321.0015 |         |
| 20             | 300                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6   | 42   | 42             | 54             | 12             | 312                    | 280            | 24321.0020 |         |
| 20             | 350                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6   | 42   | 42             | 54             | 12             | 362                    | 296            | 24321.0025 |         |
| 20             | 400                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6   | 42   | 42             | 54             | 12             | 412                    | 317            | 24321.0030 |         |
| 28             | 200                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8   | 50   | 50             | 66             | 15             | 214                    | 424            | 24321.0035 |         |
| 28             | 250                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8   | 50   | 50             | 66             | 15             | 264                    | 455            | 24321.0040 |         |
| 28             | 300                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8   | 50   | 50             | 66             | 15             | 314                    | 480            | 24321.0045 |         |
| 28             | 350                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8   | 50   | 50             | 66             | 15             | 364                    | 501            | 24321.0050 |         |
| 28             | 400                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8   | 50   | 50             | 66             | 15             | 414                    | 536            | 24321.0055 |         |
| 28             | 500                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8   | 50   | 50             | 66             | 15             | 514                    | 593            | 24321.0060 |         |
| 28             | 600                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8   | 50   | 50             | 66             | 15             | 614                    | 570            | 24321.0065 |         |
| 30             | 200                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8   | 51   | 51             | 68             | 15             | 217                    | 429            | 24321.0070 |         |
| 30             | 300                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8   | 51   | 51             | 68             | 15             | 317                    | 489            | 24321.0075 |         |

| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,25 | a  | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | Rozměry        |                |                |                |                        |                | [g] | Obj. č.    |
|----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----|------------|
|                |                         |    |                |                | b <sub>3</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub><br>min. | l <sub>2</sub> |     |            |
| [mm]           |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                |     |            |
| 30             | 350                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 367            | 501 | 24321.0080 |
| 30             | 400                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 417            | 538 | 24321.0085 |
| 30             | 500                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 517            | 613 | 24321.0090 |
| 30             | 600                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 617            | 669 | 24321.0095 |
| <b>černá</b>   |                         |    |                |                |                |                |                |                |                        |                |     |            |
| 20             | 180                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6             | 42             | 54             | 12                     | 192            | 244 | 24321.0505 |
| 20             | 200                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6             | 42             | 54             | 12                     | 212            | 244 | 24321.0510 |
| 20             | 250                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6             | 42             | 54             | 12                     | 262            | 265 | 24321.0515 |
| 20             | 300                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6             | 42             | 54             | 12                     | 312            | 280 | 24321.0520 |
| 20             | 350                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6             | 42             | 54             | 12                     | 362            | 296 | 24321.0525 |
| 20             | 400                     | 12 | 24             | 42             | 54             | M6             | 42             | 54             | 12                     | 412            | 317 | 24321.0530 |
| 28             | 200                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 214            | 424 | 24321.0535 |
| 28             | 250                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 264            | 455 | 24321.0540 |
| 28             | 300                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 314            | 480 | 24321.0545 |
| 28             | 350                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 364            | 501 | 24321.0550 |
| 28             | 400                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 414            | 536 | 24321.0555 |
| 28             | 500                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 514            | 593 | 24321.0560 |
| 28             | 600                     | 14 | 25             | 50             | 66             | M8             | 50             | 66             | 15                     | 614            | 570 | 24321.0565 |
| 30             | 200                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 217            | 429 | 24321.0570 |
| 30             | 300                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 317            | 489 | 24321.0575 |
| 30             | 350                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 367            | 501 | 24321.0580 |
| 30             | 400                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 417            | 538 | 24321.0585 |
| 30             | 500                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 517            | 613 | 24321.0590 |
| 30             | 600                     | 17 | 27             | 51             | 68             | M8             | 51             | 68             | 15                     | 617            | 669 | 24321.0595 |

**Shoda****Vyhovuje RoHS**

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

**Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.**

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

**Obsahuje látky Proposition 65**

Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>**Bez konfliktních minerálů**

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.