

Trubková držadla • s přední montáží

EH 24321.



Popis produktu

Trubková držadla se používají např. na dveřích stroje.
Trubková držadla jsou vyrobená z hliníku a vyznačují se ergonomickou a robustní konstrukcí a moderním designem. Toto provedení je vybaveno šikmými nožičkami.

Materiál

Držadlo

- Hliník, eloxovaný
- Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Rukojeť

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Vičko

- Plast, světle šedá

Krytka

- Plast, světle šedá
- Plast, černá

Montáž

Držadla lze k dílu připevnit zepředu (ovládací strany) pomocí šroubů s válcovou hlavou. Otvor je uzavřen plastovým krytem.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	Rozměry						h ₃ min.	l ₂	Obj. č.
					d ₂	h ₁	h ₂	b ₃	b ₁	b ₂			
[mm]													
stříbrná													
28	200	14	25	50	66	6,5	50	66	17	214	406	24321.0100	
28	250	14	25	50	66	6,5	50	66	17	264	437	24321.0105	
28	300	14	25	50	66	6,5	50	66	17	314	448	24321.0110	
28	350	14	25	50	66	6,5	50	66	17	364	493	24321.0115	
28	400	14	25	50	66	6,5	50	66	17	414	520	24321.0120	
28	500	14	25	50	66	6,5	50	66	17	514	556	24321.0125	
28	600	14	25	50	66	6,5	50	66	17	614	631	24321.0130	
černá													
28	200	14	25	50	66	6,5	50	66	17	214	406	24321.0600	
28	250	14	25	50	66	6,5	50	66	17	264	437	24321.0605	
28	300	14	25	50	66	6,5	50	66	17	314	448	24321.0610	

d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	Rozměry						[g]	Obj. č.
					b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min.	l ₂		
[mm]												
28	350	14	25	50	66	6,5	50	66	17	364	493	24321.0615
28	400	14	25	50	66	6,5	50	66	17	414	520	24321.0620
28	500	14	25	50	66	6,5	50	66	17	514	556	24321.0625
28	600	14	25	50	66	6,5	50	66	17	614	631	24321.0630

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.