

Trubková držadla • straight, front mounting

EH 24321.



Popis produktu

Trubková držadla se používají např. na dveřích stroje.

Materiál

Držadlo

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Rukojeť

- Hliník, eloxovaný
- Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Víčko


- Plast, světle šedá

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Rozměry					[g]	Obj. č.
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
stříbrná RAL 9006									
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	24321.0700
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	24321.0705
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0710
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	24321.0715
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0720
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0725
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0730
černá RAL 9005									
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	24321.0800
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	24321.0805
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	24321.0810

d ₁	l ₁ ±0,25	a	Rozměry					[g]	Obj. č.
			b ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	24321.0815
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	24321.0820
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	24321.0825
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	24321.0830

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.