

Kuželové rukojeti

EH 24550.




Popis produktu

Materiál

- Duroplast PF 31, černá


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	Rozměry			t min.	max. [°C]	[g]	Obj. č.
		d ₃ ~ [mm]	h					
20	M 5	12	30	18	110	7,8	24550.0010	
20	M 6	12	30	18	110	7,4	24550.0011	
25	M 6	15	38	18	110	18,0	24550.0020	
25	M 8	15	38	18	110	17,0	24550.0021	
30	M 8	18	46	18	110	26,0	24550.0030	
30	M10	18	46	18	110	25,0	24550.0031	
35	M10	21	53	21	110	46,0	24550.0040	
35	M12	21	53	21	110	43,0	24550.0041	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.