

## Hvězdice • DIN 6336 šedá litina EH 24650.



### Popis produktu

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.  
Pískováno.

### Materiál

#### Držadlo


- Šedá litina GG 20, čistá

### Další informace


#### Poznámky

Speciální provedení s jiným otvorem nebo povrchem dle poptávky.


### Výkres s rozměry





Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3





Obr. 4



Obr. 5

### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Rozměry d <sub>5</sub> [mm]		h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>	 [g]	Obj. č.
<b>nepracovaný díl, provedení A – obrázek 1</b>												
32	12	–	–	–	–	21	–	10	–	–	55	<a href="#">24650.0032</a>
40	14	–	–	–	–	26	–	13	–	–	77	<a href="#">24650.0040</a>
50	18	–	–	–	–	34	–	17	–	–	147	<a href="#">24650.0050</a>
63	20	–	–	–	–	42	–	21	–	–	314	<a href="#">24650.0063</a>
80	25	–	–	–	–	52	–	25	–	–	629	<a href="#">24650.0080</a>
<b>s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2</b>												
32	12	6	–	–	–	–	20	–	–	–	186	<a href="#">24650.0132</a>
40	14	8	–	–	–	–	25	–	–	–	72	<a href="#">24650.0140</a>
50	18	10	–	–	–	–	32	–	–	–	130	<a href="#">24650.0150</a>
63	20	12	–	–	–	–	40	–	–	–	275	<a href="#">24650.0163</a>
80	25	16	–	–	–	–	50	–	–	–	548	<a href="#">24650.0180</a>
<b>s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3</b>												
32	12	6	–	–	–	–	20	–	12	–	40	<a href="#">24650.0232</a>
40	14	8	–	–	–	–	25	–	15	–	74	<a href="#">24650.0240</a>
50	18	10	–	–	–	–	32	–	18	–	133	<a href="#">24650.0250</a>
63	20	12	–	–	–	–	40	–	22	–	280	<a href="#">24650.0263</a>
80	25	16	–	–	–	–	50	–	28	–	573	<a href="#">24650.0280</a>
<b>s průchozím závětem, provedení D – obrázek 4</b>												
32	12	–	M 6	6,4	–	–	20	–	–	10	39	<a href="#">24650.0332</a>
40	14	–	M 8	8,4	–	–	25	–	–	13	72	<a href="#">24650.0340</a>
50	18	–	M10	10,5	–	–	32	–	–	16	125	<a href="#">24650.0350</a>
63	20	–	M12	13,0	–	–	40	–	–	20	277	<a href="#">24650.0363</a>
80	25	–	M16	17,0	–	–	50	–	–	20	541	<a href="#">24650.0380</a>

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	d <sub>4</sub>	Rozměry [mm]							Obj. č.
				d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>	[g]	
<b>s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5</b>											
32	12	–	M 6	–	–	20	–	12	–	40	24650.0432
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	186	24650.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	132	24650.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	280	24650.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	572	24650.0480

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.