

## Hvězdice • DIN 6336 šedá litina EH 24650.



### Popis produktu

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.  
Pískováno.

### Materiál

#### Držadlo


- Šedá litina GG 20, čistá

### Další informace


#### Poznámky

Speciální provedení s jiným otvorem nebo povrchem dle poptávky.


### Výkres s rozměry





Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4



Obr. 5

### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub><br>H7 | d <sub>4</sub> | Rozměry<br>d <sub>5</sub><br>[mm] |   | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | t <sub>1</sub><br>min. | t <sub>2</sub> | <br>[g] | Obj. č.                    |
|--|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--|----------------------------|
| <b>nepracovaný díl, provedení A – obrázek 1</b>            |                |                      |                |                                   |   |                |                |                |                        |                |  |                            |
| 32   | 12             | –                    | –              | –                                 | – | 21             | –              | 10             | –                      | –              | 55   | <a href="#">24650.0032</a> |
| 40   | 14             | –                    | –              | –                                 | – | 26             | –              | 13             | –                      | –              | 77   | <a href="#">24650.0040</a> |
| 50   | 18             | –                    | –              | –                                 | – | 34             | –              | 17             | –                      | –              | 147  | <a href="#">24650.0050</a> |
| 63   | 20             | –                    | –              | –                                 | – | 42             | –              | 21             | –                      | –              | 314  | <a href="#">24650.0063</a> |
| 80   | 25             | –                    | –              | –                                 | – | 52             | –              | 25             | –                      | –              | 629  | <a href="#">24650.0080</a> |
| <b>s hladkou dírou, průchozí, provedení B – obrázek 2</b>  |                |                      |                |                                   |   |                |                |                |                        |                |  |                            |
| 32   | 12             | 6                    | –              | –                                 | – | –              | 20             | –              | –                      | –              | 186  | <a href="#">24650.0132</a> |
| 40   | 14             | 8                    | –              | –                                 | – | –              | 25             | –              | –                      | –              | 72   | <a href="#">24650.0140</a> |
| 50   | 18             | 10                   | –              | –                                 | – | –              | 32             | –              | –                      | –              | 130  | <a href="#">24650.0150</a> |
| 63   | 20             | 12                   | –              | –                                 | – | –              | 40             | –              | –                      | –              | 275  | <a href="#">24650.0163</a> |
| 80   | 25             | 16                   | –              | –                                 | – | –              | 50             | –              | –                      | –              | 548  | <a href="#">24650.0180</a> |
| <b>s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3</b> |                |                      |                |                                   |   |                |                |                |                        |                |  |                            |
| 32   | 12             | 6                    | –              | –                                 | – | –              | 20             | –              | 12                     | –              | 40   | <a href="#">24650.0232</a> |
| 40   | 14             | 8                    | –              | –                                 | – | –              | 25             | –              | 15                     | –              | 74   | <a href="#">24650.0240</a> |
| 50   | 18             | 10                   | –              | –                                 | – | –              | 32             | –              | 18                     | –              | 133  | <a href="#">24650.0250</a> |
| 63   | 20             | 12                   | –              | –                                 | – | –              | 40             | –              | 22                     | –              | 280  | <a href="#">24650.0263</a> |
| 80   | 25             | 16                   | –              | –                                 | – | –              | 50             | –              | 28                     | –              | 573  | <a href="#">24650.0280</a> |
| <b>s průchozím závětem, provedení D – obrázek 4</b>        |                |                      |                |                                   |   |                |                |                |                        |                |  |                            |
| 32   | 12             | –                    | M 6            | 6,4                               | – | –              | 20             | –              | –                      | 10             | 39   | <a href="#">24650.0332</a> |
| 40   | 14             | –                    | M 8            | 8,4                               | – | –              | 25             | –              | –                      | 13             | 72   | <a href="#">24650.0340</a> |
| 50   | 18             | –                    | M10            | 10,5                              | – | –              | 32             | –              | –                      | 16             | 125  | <a href="#">24650.0350</a> |
| 63   | 20             | –                    | M12            | 13,0                              | – | –              | 40             | –              | –                      | 20             | 277  | <a href="#">24650.0363</a> |
| 80   | 25             | –                    | M16            | 17,0                              | – | –              | 50             | –              | –                      | 20             | 541  | <a href="#">24650.0380</a> |

| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub><br>H7 | d <sub>4</sub> | Rozměry                |                |                |                |                        |                | [g] | Obj. č.    |
|---|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----|------------|
|   |                |                      |                | d <sub>5</sub><br>[mm] | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | t <sub>1</sub><br>min. | t <sub>2</sub> |     |            |
| <b>s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5</b> |                |                      |                |                        |                |                |                |                        |                |     |            |
| 32  | 12             | –                    | M 6            | –                      | –              | 20             | –              | 12                     | –              | 40  | 24650.0432 |
| 40  | 14             | –                    | M 8            | –                      | –              | 25             | –              | 15                     | –              | 186 | 24650.0440 |
| 50  | 18             | –                    | M10            | –                      | –              | 32             | –              | 18                     | –              | 132 | 24650.0450 |
| 63  | 20             | –                    | M12            | –                      | –              | 40             | –              | 22                     | –              | 280 | 24650.0463 |
| 80  | 25             | –                    | M16            | –                      | –              | 50             | –              | 28                     | –              | 572 | 24650.0480 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.