

Hvězdice • DIN 6336 slitina Al EH 24660.



Popis produktu


Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Materiál


Držadlo

- Slitina Al, neleštěná
- Slitina Al, leštěná


Výkres s rozměry





Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Rozměry						Obj. č.	
				d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		
[mm]											[g]
neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný											
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	245	24660.0080
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0280
s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0380
s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0480
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Rozměry						[g]	Obj. č.	
				d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂			
s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný												
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	32	24660.0740
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	62	24660.0750
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	109	24660.0763
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	218	24660.0780
s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, leštěný												
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	–	33	24660.0840
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	–	63	24660.0850
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	–	118	24660.0863
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	–	227	24660.0880

Shoda**Vyhovuje RoHS**

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65

Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>**Bez konfliktních minerálů**

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.