

Hvězdice • DIN 6336 nerez jemný odlitek EH 24661.



Popis produktu


Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Materiál


Držadlo

- Nerez A2, matná


Výkres s rozměry





Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5

Informace pro objednání

Rozměry										Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂	[g]	
[mm]										
neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1										
32	12	–	–	21	–	10	–	–	56	24661.0032
40	14	–	–	26	–	13	–	–	85	24661.0040
50	18	–	–	34	–	17	–	–	181	24661.0050
63	20	–	–	42	–	21	–	–	319	24661.0063
s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4										
32	12	M 6	6,4	–	20	–	–	10	52	24661.0332
40	14	M 8	8,4	–	25	–	–	13	75	24661.0340
50	18	M10	10,5	–	32	–	–	16	149	24661.0350
63	20	M12	13,0	–	40	–	–	20	279	24661.0363
s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5										
32	12	M 6	–	–	20	–	12	–	53	24661.0432
40	14	M 8	–	–	25	–	15	–	77	24661.0440
50	18	M10	–	–	32	–	18	–	158	24661.0450
63	20	M12	–	–	40	–	22	–	296	24661.0463

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.