

## Hvězdice • DIN 6336 plast EH 24670.



### Popis produktu

#### Materiál


##### Pouzdro

- Mosaz
- Ocel, zinkovaná
- Nerez A2

##### Držadlo

- Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry						max. [°C]	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>7</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	t <sub>3</sub>			
se závitovou vložkou, provedení K, Mosaz								
20	M 4	10	7	13	6,5	110	3,4	<a href="#">24670.0220</a>
se závitovou vložkou, provedení K, Ocel								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	<a href="#">24670.0225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	<a href="#">24670.0232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	<a href="#">24670.0240</a>
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	<a href="#">24670.0250</a>
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	<a href="#">24670.0263</a>
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	<a href="#">24670.0280</a>
se závitovou vložkou, provedení K, Nerez								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	<a href="#">24670.1225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	<a href="#">24670.1232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	<a href="#">24670.1240</a>
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	<a href="#">24670.1250</a>
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	<a href="#">24670.1263</a>
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	<a href="#">24670.1280</a>

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.