

Hvězdice • Nerez

EH 24690.



Popis produktu

Materiál

Držadlo


- Nerez 1.4301, matná

Další informace

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. **Náboj:** Přivařený.

Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₃ H7	Rozměry				t min.	[g]	Obj. č.
			d ₄ [mm]	h ₁ ~	h ₂ ~				
s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1									
40	–	8	14	25	12,5	15	37	24690.0240	
50	–	10	18	32	17,5	18	68	24690.0250	
60	–	12	20	40	21,0	22	110	24690.0260	
s neprůchozím závitem – obrázek 2									
40	M 8	–	14	25	12,5	15	37	24690.0440	
50	M10	–	18	32	17,5	18	69	24690.0450	
60	M12	–	20	40	21,0	22	112	24690.0460	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.