

## Křížové šrouby • DIN 6335 z plastu

EH 24730.



### Popis produktu

#### Materiál

##### Držadlo

- Duroplast PF 31, černá RAL 9005

##### Šroub


- Ocel, zinkovaná
- Nerez A2

#### Další informace

##### Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerez, na poptávku.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	Rozměry		l	max. [°C]	[g]	Obj. č.
	d <sub>2</sub> [mm]					
<b>provedení L, Ocel</b>						
25	M 5		10	110	6,6	24730.0051
25	M 5		15	110	7,0	24730.0053
25	M 5		20	110	7,5	24730.0056
25	M 5		25	110	8,1	24730.0058
25	M 5		30	110	8,9	24730.0059
32	M 6		15	110	11,0	24730.0101
32	M 6		20	110	13,0	24730.0104
32	M 6		25	110	13,0	24730.0106
32	M 6		30	110	14,0	24730.0107
32	M 6		40	110	16,0	24730.0110
40	M 8		20	110	24,0	24730.0152
40	M 8		25	110	25,0	24730.0154
40	M 8		30	110	26,0	24730.0155
40	M 8		40	110	30,0	24730.0158
40	M 8		50	110	32,0	24730.0160
50	M10		25	110	41,0	24730.0202
50	M10		30	110	48,0	24730.0203
50	M10		40	110	51,0	24730.0206
50	M10		50	110	56,0	24730.0208
50	M10		60	110	68,0	24730.0209
63	M12		30	110	99,0	24730.0251
63	M12		40	110	93,0	24730.0254
63	M12		50	110	99,0	24730.0256
63	M12		60	110	105,0	24730.0257
63	M12		80	110	112,0	24730.0260
80	M16		40	110	198,0	24730.0302
80	M16		50	110	214,0	24730.0304
80	M16		60	110	219,0	24730.0305
80	M16		80	110	251,0	24730.0308

d <sub>1</sub>	Rozměry		l	max. [°C]	[g]	Obj. č.
	d <sub>2</sub> [mm]					
<b>provedení L, Nerez</b>						
25	M 5		10	110	6,6	24730.1051
25	M 5		15	110	7,0	24730.1053
25	M 5		20	110	7,5	24730.1056
25	M 5		25	110	8,1	24730.1058
25	M 5		30	110	8,9	24730.1059
32	M 6		15	110	11,0	24730.1101
32	M 6		20	110	13,0	24730.1104
32	M 6		25	110	13,0	24730.1106
32	M 6		30	110	14,0	24730.1107
32	M 6		40	110	16,0	24730.1110
40	M 8		20	110	24,0	24730.1152
40	M 8		25	110	25,0	24730.1154
40	M 8		30	110	26,0	24730.1155
40	M 8		40	110	30,0	24730.1158
40	M 8		50	110	32,0	24730.1160
50	M10		25	110	41,0	24730.1202
50	M10		30	110	48,0	24730.1203
50	M10		40	110	51,0	24730.1206
50	M10		50	110	56,0	24730.1208
50	M10		60	110	68,0	24730.1209
63	M12		30	110	99,0	24730.1251
63	M12		40	110	93,0	24730.1254
63	M12		50	110	99,0	24730.1256
63	M12		60	110	105,0	24730.1257
63	M12		80	110	112,0	24730.1260
80	M16		40	110	198,0	24730.1302
80	M16		50	110	214,0	24730.1304
80	M16		60	110	219,0	24730.1305
80	M16		80	110	251,0	24730.1308

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.