

Boční odpružené kolíky • hladké provedení, bez utěsnění, s vnitřním závitem - palce

EH 2B150.



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Materiál

Pouzdro

- Hliník Al

Závitová destička

- Ocel, bryněrovaná

Pružina

- Nerez
- Ocel, bryněrovaná
- Ocel, zinkovaná

Montáž

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

z = průměr dorazu

Výpočet rozměru x pro obrobky:

$$x = d_2/2 - s$$

Montuje se nalisováním.

Značení

Slabá pružina = pružina z nerez

Standardní pružina = pružina z oceli, bryněrovaná

Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná

Další informace


Poznámky

Možnost našroubování různých vlastních čepů.

Další produkty

- Excentry, pro boční odpružené kolíky, hladké - palce


Výkres s rozměry



Informace pro objednání



Rozměry		Síla pružiny F max. ¹⁾ ~ [lb]	d ₃ +0,008	l ₁ -0,08	Rozměry			Zdvih s [palec]	Montážní otvor D H8 [palec]	max. [°F]	oz	Obj. č.
d ₁ [palec]	d ₂				l ₂	l ₃	l ₄					
Slabá pružina												
7/16	#8-32	4,5	0,248	0,433	0,157	0,177	0,047	0,063	7/16	482	0,081	2B150.1020
7/16	#8-32	9,0	0,248	0,433	0,295	0,177	0,047	0,079	7/16	482	0,081	2B150.1025
5/8	1/4-20	22,5	0,409	0,669	0,453	0,295	0,067	0,126	5/8	482	0,369	2B150.1040

¹⁾ statistická střední hodnota

Rozměry		Síla pružiny F max. ¹⁾ ~ [lb]	d ₃ +0,008	l ₁ -0,08	Rozměry			Zdvih s [palec]	Montážní otvor D H8 [palec]	max. [°F]	 [oz]	Obj. č.
d ₁ [palec]	d ₂				l ₂	l ₃	l ₄					
standardní pružina												
7/16	#8-32	11,2	0,248	0,433	0,157	0,177	0,047	0,063	7/16	482	0,088	2B150.1021
7/16	#8-32	16,9	0,248	0,433	0,295	0,177	0,047	0,079	7/16	482	0,092	2B150.1026
5/8	1/4-20	34,0	0,409	0,669	0,453	0,295	0,067	0,126	5/8	482	0,319	2B150.1041
Zesílená pružina												
7/16	#8-32	22,5	0,248	0,433	0,157	0,177	0,047	0,063	7/16	482	0,095	2B150.1022
7/16	#8-32	34,0	0,248	0,433	0,295	0,177	0,047	0,079	7/16	482	0,100	2B150.1027
5/8	1/4-20	45,0	0,409	0,669	0,453	0,295	0,067	0,126	5/8	482	0,342	2B150.1042

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₁ [palec]	 [oz]	Obj. č.
montážní nářadí			
	7/16	1,749	22150.0831
	5/8	3,749	22150.0833

Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.