

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, 50:40 • TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3001.



Popis produktu

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou série 3001 jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla s průměrem 40 mm. Přechýlající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy.

Tento model je oboustranně osazen modrou vložkou TPE-jemná (série 3201.051). Je to nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Předimenzované plošky umožňují maximální ochranu dílu při citlivé práci s obrobky s citlivým povrchem.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru, silně tlumící).
- Přechýlující úderné plochy o průměru 50 mm jsou namontovány do těla s průměrem 40 mm: maximální ochrana pro práci s citlivými povrchy.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, výroba prototypů, montáž nábytku, dýchování, přibíjení kování v choulostivém prostředí, čalounické/sedlářské práce, čalounění nábytku, uvolňování spon

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

| Ø | | | Rozměry Délka x šířka x výška [mm] | [g] | GTIN | ecl@ss 10.1 | Obj. č. ¹⁾ |
|----|-----|-----|--|---------|---------------|-------------|-----------------------|
| 50 | 120 | 330 | 330 x 110 x 50 | 680 | 4030618305552 | 21-04-09-16 | 3001.051 |

¹⁾ U tohoto kladiva jsou vsazeny speciální vložky Ø 50 do těla Ø 40.

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.