

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní, extra krátkou, dřevěnou násadou

EH 3002.



Popis produktu

Tohle kladivo SIMPLEX s měkkou vložkou disponuje extra krátkou násadou. Kompaktní konstrukce brání narážení konce držadla na zem – například při dláždění. Série SIMPLEX 3002 je oboustranně osazená vložkou z gumového kompozitu. Tato středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je absolutně nejprodávanejší. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná, extra krátká, dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo o průměru 80 mm s vložkami z gumového kompozitu na obou stranách (černé, středně tvrdé, tlumící, pachově neutrální, odolné proti opotřebení).
- Extra krátká násada, žádné narážení konce držadla na zem.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů, tesařské práce, opravárenské / údržbářské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	Provedení rukojeti	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	—	—							
60	145	280	280 x 145 x 60	extra krátká	1496	4030618314318	AAA905c002	21-04-09-16	3002.062
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krátká	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.