

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, 50:40 • TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3003.



### Popis produktu

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou série 3003 jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla s průměrem 40 mm. Přechýlající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy.

Tento model je oboustranně osazen šedými vložkami TPE-střední (3203.051). Tato šedá, středně tvrdá vložka vykazuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka (série 3202). Nezůstává však ale nežádoucí černý oděr.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Přechýlající úderné plochy o průměru 50 mm jsou namontovány do těla s průměrem 40 mm: maximální ochrana pro práci s citlivými povrchy.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

### Oblasti použití

Montáž oken a dveří, pokládka křehkých dlaždic, pokládka dlažby, polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, truhlářské práce, montáž nábytku, pokládání parket a laminátových podlah

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Vložky

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

#### Plášť

- Temperovaná litina

### Informace pro objednání

Ø	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č. <sup>1)</sup>
50	110   330	330 x 110 x 50	680	4030618314165	AAA905c002	21-04-09-16	3003.051

<sup>1)</sup> U tohoto kladiva jsou vsazeny speciální vložky Ø 50 do těla Ø 40.

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.