

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, 50:40 • TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce**kvalitní dřevěnou násadou****EH 3003.****Popis produktu**

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou série 3003 jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla s průměrem 40 mm. Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrhy.

Tento model je oboustranně osazen šedými vložkami TPE-střední (3203.051). Tato šedá, středně tvrdá vložka vykazuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka (série 3202). Nezůstává však ale nežádoucí černý oděr.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Přečnívající úderné plochy o průměru 50 mm jsou namontovány do těla s průměrem 40 mm: maximální ochrana pro práci s citlivými povrhy.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Montáž oken a dveří, pokládka křehkých dlaždic, pokládka dlažby, polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, truhlářské práce, montáž nábytku, pokládání parket a laminátových podlah

Materiál**Násada**

- Dřevo

Vložky

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Plášt'

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

| ∅ | Rozměry | | Délka x šířka x výška [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č. ¹⁾ |
|----|---------|-----|-------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 50 | 110 | 330 | 330 x 120 x 50 | 680 | 4030618314165 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3003.051 |

¹⁾ U tohoto kladiva jsou vsazeny speciální vložky Ø 50 do těla Ø 40.

Shoda**Vyhovuje RoHS**

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.