

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní, extra krátkou, dřevěnou násadou

EH 3003.



Popis produktu

Tohle kladivo SIMPLEX s měkkou vložkou disponuje extra krátkou násadou. Kompaktní konstrukce brání narážení konce držadla na zem – například při dláždění.

Série SIMPLEX 3003 je oboustranně osazená vložkou TPE-střední.

Tato středně tvrdá, šedá vložka (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá vložka z gumového kompozitu (série 3202). Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná, extra krátká, dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo o průměru 80 mm s oboustrannými vložkami TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Extra krátká násada, žádné narážení konce držadla na zem.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrům násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Pro choulstivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka přírodního kamene, sádkartonové konstrukce, montáž nábytku, pokládka dlaždic, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, montáž oken a dveří, truhlářské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	Provedení rukojeti	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krátká	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.