

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3003.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3003 je oboustranně osazená vložkou TPE-střední. Tato středně tvrdá, šedá vložka (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá vložka z gumového kompozitu (série 3202). Nezůstává ale nežádoucí černý oděr. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm. Provedení o průměru 80 mm je dále k dostání s extra krátkou násadou (3003.082).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrům násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.
- Provedení o průměru 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3003.082).

Oblasti použití

Pro choulstivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka přírodního kamene, sádkartonové konstrukce, montáž nábytku, pokládka dlaždic, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, montáž oken a dveří, truhlářské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030
40	115	325	325 x 115 x 40	600	4030618300106	AAA905c002	21-04-09-16	3003.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	3003.080

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.