

## SIMPLEX-štipací kladivo • s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

EH 3007.



### Popis produktu

SIMPLEX-štipací kladivo od firmy Halder spojuje dva nástroje v jeden, štipací kladivo a kladivo s měkkou vložkou v absolutně prvotřídní kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti nákupu jednotlivě. Vysoká kvalita produktu je potvrzena komisí pro lesní práce a lesní techniku (KWF).

Štipací vložka, zápustkově kovaná z kvalitní uhlíkové oceli, zajišťuje díky svému broušenému ostří extrémně dobrý účinek štipání. K tomuto efektu dále přispívá i celková hmotnost 4100 g a těžiště blízko hlavy.

Vložka superplastik s průměrem 60 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného a extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Použití měkké strany při klínování dřeva zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky. Navíc se podstatně prodlouží životnost plastových i hliníkových klínů. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- 2 nářadí v 1: Štipací kladivo plus kladivo s měkkou vložkou, značná úspora nákladů oproti nákupu jednotlivě.
- Štipací vložka, zápustkově kovaná z kvalitní uhlíkové oceli, zajišťuje díky svému broušenému ostří extrémně dobrý účinek štipání.
- Nehrozí žádné nebezpečí zranění kovovými úlomky při klínování díky superplastik vložce s průměrem 60 mm (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Podstatně delší životnost plastových a hliníkových klínů.
- Šetrné zatloukání dřevěných kůlů.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- Včetně ochrany proti proříznutí kůže.
- Celková hmotnost 4100 g.

### Oblasti použití

Ruční těžba dřeva, bezpečné a k materiálu šetrné zarážení ocelových klínů s vložkou superplastik, štipání metrového dřeva, štipání pokáceného dřeva klínem, zatloukání dřevěných kůlů v choulostivém prostředí, zahradní a terénní úpravy

### Materiál

#### Násada

- Hickora

#### Úderná vložka 1

- Štipací vložka z kvalitní uhlíkové oceli, zápustkově kovaná a tvrzená, s broušeným ostřím
- včetně plastového pouzdra
- včetně kožené ochrany ostří

#### Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

#### Plášť

- Temperovaná litina

### Montáž

Do štipacího kladiva SIMPLEX smí být montována pouze vložka superplastik 3207.060.

Štipací vložka 3210.160 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!

### Další informace

#### Další produkty

- Náhradní šrouby, pro tělo SIMPLEX-štipacího kladiva
- SIMPLEX-ochrana ostří
- SIMPLEX-plastové pouzdro

### Informace pro objednání

Ø	Rozměry			[g]	GTIN	profcil@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-02	Obj. č.
	[mm]	[mm]	[mm]					
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

Příklad použití





## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.