

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3008.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3008 je oboustranně osazená nylonovými vložkami. Tato bílá vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdéší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3008.081).
Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo je oboustranně osazeno nylonovými vložkami (bílé, tvrdé, odolné proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolné proti olejům a tukům).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrům násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík.

Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	[mm]	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		[mm]	[mm]						
30	90	295		295 x 90 x 30	340	4030618300229	AAA905c002	21-04-09-16	3008.030
40	115	325		325 x 115 x 40	650	4030618300236	AAA905c002	21-04-09-16	3008.040
50	135	370		370 x 135 x 50	1130	4030618300243	AAA905c002	21-04-09-16	3008.050
60	150	405		405 x 150 x 60	1500	4030618300250	AAA905c002	21-04-09-16	3008.060
80	175	490		490 x 175 x 80	2880	4030618300267	AAA905c002	21-04-09-16	3008.080

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.