

Tělo pro SIMPLEX-štípací sekeru

EH 3011.



Popis produktu

Tělo z temperované litiny bylo vyvinuto speciálně pro SIMPLEX-štípací sekery. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také, díky odolné práškové barvě, velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Díky své hmotnosti 990 g jsou štípací sekery těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku.

Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štípací sekery!

Tohle provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Tělo z temperované litiny pro SIMPLEX-štípací sekery.
 - S integrovaným ochranným pouzdem násady.
 - Vysoká odolnost proti prasknutí.
 - Žádné vyštípávání.
 - Tlumí vibrace.
 - S odolnou práškovou barvou.
 - Velmi dlouhá životnost.
 - Díky své hmotnosti 990 g jsou štípací sekery těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku.
 - Díly lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
 - Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly pro SIMPLEX-štípací sekeru!
- Tlumí hluk a vibrace, vysoká odolnost proti prasknutí, integrovaná ochrana násady, dlouhá životnost, robustní, bez vyštípnutí, odolná vrstva práškové barvy.

Materiál

Plášť

- Temperovaná litina

Montáž


Do těla z temperované litiny 3011.750 smí být namontovány pouze náhradní díly pro SIMPLEX-štípací sekeru.

Další informace

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.